




ADACHS ADA Handheld Shower Operation & Maintenance Manual



Model Numbers	Specification
☐ ADACHS ADA Handheld Shower	ADA handheld shower features single mode spray, easy to operate non-positive shut-off button, easy to clean rubber nozzles and 2.5 gpm (9.5 L/min) flow restrictor. Components made from metal and nonmetallic materials plated in standard polished chrome finish.
Modifications	
☐ -1.5  1.5 gpm (5.7 L/min) aerator ☐ -2.0  2.0 gpm (7.6 L/min) aerator ☐ -STN Satin Nickel finish Note: Append appropriate -suffix to model number.	
Warranty	Compliance
Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations. 5 Years - for industrial/commercial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.	-ASME A112.18.1/CSA B125.1 -WaterSense 1.5 gpm (5.7 L/min) 2.0 gpm (7.6 L/min) <u>For California Residents</u> WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.



Dimensions




Measurements	
A	Ø 3 3/8", 85 mm
B	7 7/8", 201 mm
C	G 1/2", 13 mm

Note: Dimensions subject to change without notice.

Installation

- 1) Attach hose to handheld shower.
Turn clockwise to tighten.




Tools Required

Plumber
tape




Operation

- 1) Push button on left side of
handheld shower for full volume.



- 2) Push button on right side of
handheld shower to reduce
volume to a trickle.



Troubleshooting Chart

Problem	Cause	Solution
Finish is spotting.	Elements in water supply may cause water staining on finish.	Clean finished trim area with a soft cloth using mild soap and water or a non-abrasive cleaner and then quickly rinse with water.




ADACHS

Ducha de mano ADA

Manual de funcionamiento y mantenimiento



Números de modelo	Especificación
☐ ADACHS <i>Ducha de mano ADA</i>	La ducha de mano ADA cuenta con un aspersor de una función, botón de cierre no positivo de fácil operación, boquillas de goma fáciles de limpiar y un restrictor de caudal de 2.5 gpm (9.5 l/min). Los componentes están hechos de materiales metálicos y no metálicos recubiertos con un acabado en cromo pulido estándar. 
Modificaciones	
☐ -1.5  Aireador de 1.5 gpm (5.7 l/min) ☐ -2.0  Aireador de 2.0 gpm (7.6 l/min) ☐ -STN Acabado en níquel satinado Nota: Anexar la -terminación apropiada al número de modelo.	
Garantía	Cumplimiento
Limitada durante la vida útil - al comprador final original en instalaciones del consumidor/residenciales. 5 años - para instalaciones industriales y comerciales. Diríjase a www.symmons.com/warranty para obtener información completa sobre la garantía.	-ASME A112.18.1/CSA B125.1 -WaterSense 1.5 gpm (5.7 l/min) 2.0 gpm (7.6 l/min) 
Dimensiones	




Medidas	
A	Ø 3 3/8", 85 mm
B	7 7/8", 201 mm
C	G 1/2", 13 mm

Nota: Las dimensiones pueden cambiar sin previo aviso.

Instalación

- 1) Sujete la manguera a la ducha de mano. Gire en el sentido de las agujas del reloj para apretar.




Herramientas requeridas

Cinta de teflón



Funcionamiento

- 1) Presione el botón al lado izquierdo de la ducha de mano para el caudal completo.



- 2) Presione el botón al lado derecho de la ducha de mano para reducir el caudal a un hilo.




Tabla de resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
El acabado se está manchando.	Las partículas en el suministro de agua pueden provocar que el agua manche el acabado.	Limpie el área con acabado con un paño suave, usando jabón suave y agua o un limpiador no abrasivo, y luego enjuague rápidamente con agua.


ADACHS

Douche à main ADA

Manuel d'utilisation et d'entretien



Numéros de modèle	Spécification
☐ ADACHS <i>Douche à main ADA</i>	La douche à main ADA comprend un mode unique de pulvérisation, à bouton de fermeture non positive facile à faire fonctionner, embouts de caoutchouc faciles à nettoyer et un réducteur de débit de 9,5 L/min (2,5 gpm). Les composants sont faits de matériaux métalliques et non métalliques au fini chrome poli standard. 
Modifications	
☐ -1,5  <i>Aérateur de 1,5 gpm (5,7 L/min)</i> ☐ -2,0  <i>Aérateur de 2,0 gpm (7,6 L/min)</i> ☐ -STN <i>Fini nickel satiné</i>	
Remarque : Juxtaposer le -suffixe approprié au numéro de modèle.	
Garantie	Conformité
À vie limitée – à l'acheteur original dans les installations du consommateur ou résidentielles. 5 ans – pour des installations commerciales et industrielles. Se reporter au site www.symmons.com/warranty (en anglais) pour l'information complète concernant la garantie.	-ASME A112.18.1/CSA B125.1 -WaterSense 1,5 gpm (5,7 L/min) 2,0 gpm (7,6 L/min)  
Dimensions	




Mesures	
A	Ø 3 3/8 po, 85 mm
B	7 7/8 po, 201 mm
C	G 1/2 po, 13 mm

Remarque : Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.

Installation

- 1) Attachez le tuyau à la douche à main. Tournez dans les sens des aiguilles d'une montre pour serrer.




Outils requis

Ruban de
plombier



Fonctionnement

- 1) Poussez le bouton vers la gauche de la douche à main pour obtenir le plein débit.



- 2) Poussez le bouton vers la droite de la douche à main afin de réduire le volume du débit à un mince filet.




Tableau de résolution des problèmes

Symptôme	Cause	Solution
Le fini est tâché.	Les éléments dans l'alimentation en eau peuvent causer des tâches sur le fini.	Nettoyez la boiserie avec un chiffon doux en utilisant un savon doux et de l'eau ou un nettoyant non abrasif et rincez rapidement avec de l'eau.